

# Technisches Datenblatt

T-Abzweig, Kanalhöhe 80 mm, FS

Artikelnummer: 7218078



T-Abzweig mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke. Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 7218078                  |
| Typ                                 | PLM TB 0810 FS           |
| Bezeichnung 1                       | T-Abzweig                |
| Bezeichnung 2                       | mit Brandschutzgewebe    |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 500x300x80               |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | bandverzinkt             |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 164,3 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,0116 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

T-Abzweig, Kanalhöhe 80 mm, FS

Artikelnummer: 7218078



## Abmessungen



|       |        |
|-------|--------|
| Maß A | 300 mm |
| Maß B | 100 mm |
| Maß H | 80 mm  |
| Maß T | 500 mm |

## Technische Daten

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Anzahl der brennbaren Seiten            | 4                    |
| Klassifizierung EI - Installationskanal | 90                   |
| Mit Lochung                             | ja                   |
| Nutzquerschnitt                         | 5180 mm <sup>2</sup> |
| ROHS Konform                            | ja                   |
| Trennwände möglich                      | ja                   |
| Ummantelung                             | Stahl                |