


Technisches Datenblatt

Sechskantanker MMS-plus SS 10x80, mit angepresster Scheibe

Artikelnummer: 3498124



Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern.

Gemäß EAD geprüfetes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.



St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3498124
Typ	MMS+ SS 10x80
Bezeichnung 1	Sechskantanker
Bezeichnung 2	mit angepresster Scheibe
Hersteller	OBO
Dimension	10x80mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sechskantanker MMS-plus SS 10x80, mit angepresster Scheibe

Artikelnummer: 3498124



Abmessungen



Abmessung	10 x 80
Länge	80 mm
Maß L	80 mm

Technische Daten

Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spiraldübel
Bohrlochtiefe	60 mm
Bohrungsdurchmesser min.	8 mm
Gehärtet	ja
Gewinde	10
Gewindedurchmesser ST	10
Klemmstärke	30 mm
Kopfdurchmesser	19 mm
Kopfform	sechskant (hexagonal)
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	13
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
ETA Erdbebenbewertung	C1
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-1	R30 R60 R90 R120