

Technisches Datenblatt

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngroße 4, Edelstahl
Artikelnummer: 7408920



Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast "blind" in Nenngroße 4 für die Herstellung einer Revisionsöffnung. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Holzböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45®-Geräte. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten


Artikelnummer	7408920
Typ	RKN3 4 V SL1 15
Bezeichnung 1	Quadratische Kassette SL1
Bezeichnung 2	Blindeckel
Hersteller	OBO
Dimension	199x199x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	370 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	16,2608 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 4, Edelstahl
Artikelnummer: 7408920



Abmessungen



Länge	199 mm
Breite	199 mm
Höhe	105 mm
Maß h	105 mm



Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	0
Anzahl der Leitungsauslässe	0
Anzahl Universalträger	2 x UT3
Ausführung Deckel	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenausschnitt/Montageöffnung	201x201
Bodenpflege	nass
Entkoppelbar	nein
Fußbodenhöhe max.	150 mm
Fußbodenhöhe min.	105 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Länge Einbaumaß	201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	4
Nivellierbereich max.	150 mm
Nivellierbereich min.	105 mm
Norm	EN 50085-2-2
ROHS Konform	exempt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP55
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	ja
Schwerlastklasse	10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems	UT3
Zulassungen	VDE
Bodenbelagdicke	15 mm