
Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech DD

Artikelnummer: 7107331



Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

CE UK CA

St	Stahl
DD	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten


Artikelnummer	7107331
Typ	RWEB 820 DD
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	85x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,069 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech DD

Artikelnummer: 7107331

Abmessungen



Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	200 mm

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein