

# Technisches Datenblatt

## Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046787



90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.  
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.



|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Stahl              |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2046787                               |
| Typ                                             | SBNM20 FT                             |
| Bezeichnung 1                                   | Stapa Gewindebogen                    |
| Bezeichnung 2                                   | mit Gewindemuffe                      |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | M20x1,5                               |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                    |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 25                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 21 kg                                 |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8892 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046787



### Abmessungen



|       |        |
|-------|--------|
| Maß A | 55 mm  |
| Maß B | 155 mm |
| Maß D | 20 mm  |
| Maß I | 13 mm  |
| Maß M | M20    |
| Maß R | 90 mm  |
| Maß t | 1,6 mm |

### Technische Daten

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Ausführung                        | Gewinde |
| Flexibel                          | nein    |
| für Rohrdurchmesser nominal       | 20 mm   |
| Gewinde                           | M20x1,5 |
| Halogenfrei                       | nein    |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | nein    |
| Mit Muffe                         | ja      |
| Oberfläche gebürstet              | nein    |
| Oberfläche poliert                | nein    |
| ROHS Konform                      | ja      |
| Winkel des Bogens                 | 90 °    |
| Zweiteilig                        | nein    |