


T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>St</b> | Stahl        |
| <b>FS</b> | bandverzinkt |

#### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 6038100                    |
| Typ                                 | RT 610 FS                  |
| Bezeichnung 1                       | T-Stück                    |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelrinne, horizontal |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 60x100                     |
| Farbe                               | zink                       |
| Werkstoff                           | Stahl                      |
| Oberfläche                          | bandverzinkt               |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346               |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 78,4 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,5853 kg CO2e / 1 Stück   |


# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60 FS

Artikelnummer: 6038100



### Abmessungen



|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 100 mm |
| Höhe        | 60 mm  |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| Maß<br>B    | 100 mm |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                    | ja                     |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| ROHS Konform                       | ja                     |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Temperatureinsatzbereich max.      | 120 °C                 |
| Temperatureinsatzbereich min.      | -20 °C                 |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemt     |
| Empfohlene Anzahl Schrauben        | 15 St.                 |
| Holmstärke                         | 1,25 mm                |