


Technisches Datenblatt

Sprossenauflegeblech für Funktionserhalt FS

Artikelnummer: 6222978



Sprossenauflegebleche zur Vergrößerung der Auflagefläche für die Kabel in den Formteilen für die Verlegearten mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Damit die Funktionserhaltskabel im Brandfall eine möglichst große Auflagefläche in den Kabelleiterformteilen haben, sind zusätzlich die Sprossenauflegebleche zu verwenden. Die Sprossenauflegebleche werden nur lose auf die Sprossen der Kabelleiterformteile gelegt. Die nach unten ausgebildeten Nasen verhindern ein Wegrutschen. Für Kabelleiter mit Breite 400mm




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6222978
Typ	SAB40 FS
Bezeichnung 1	Sprossenauflegeblech
Bezeichnung 2	für Funktionserhalt
Hersteller	OBO
Dimension	380x140x16,5
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,0007 kg CO ₂ e / 1 Stück

Abmessungen



Breite	380 mm
Höhe	16,5 mm
Maß a	60 mm
Maß B	380 mm
Maß b	75 mm

Technisches Datenblatt

Sprossenauflegeblech für Funktionserhalt FS

Artikelnummer: 6222978



Technische Daten

Funktionserhalt	ja
Materialstärke	1,5 mm
Mit Lochung	ja
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein