
Technisches Datenblatt

Staubschutzelement und Stoßstellenleiste FS

Artikelnummer: 6049292



Staubschutzelement, zum Einsatz zwischen Riffelblechdeckeln und Aluminium-Riffeblechen bei begehbaren Kabelrinnen-Systemen BKRS, als Schutz gegen Staub und Späne etc.
Das Bauteil kann alternativ auch als Stoßstellenleiste in den begehbaren Kabelrinnen eingesetzt werden, um bauseitige Schnittstellen zu überbrücken.

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6049292
Typ	SSE SSLB 200 FS
Bezeichnung 1	Staubschutzelement
Bezeichnung 2	und Stoßstellenleiste
Hersteller	OBO
Dimension	B200mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,155 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1521 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Staubschutzelement und Stoßstellenleiste FS

Artikelnummer: 6049292

Abmessungen



Länge	40 mm
Breite	200 mm
Höhe	1,5 mm
Maß B	200 mm

Technisches Datenblatt

Staubschutzelement und Stoßstellenleiste FS

Artikelnummer: 6049292

Technische Daten

Halogenfrei	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein