

Technisches Datenblatt

Trägerklammer SSP 20-40, VA M8

Artikelnummer: 1486292



Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M8 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1486292
Typ	SSP 20-40 M8 A2
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	schwere Ausführung
Hersteller	OBO
Dimension	20-40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	27,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,3105 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Trägerklammer SSP 20-40, VA M8

Artikelnummer: 1486292



Abmessungen



Maß B	48 mm
Maß H	65 mm
Maß L	47 mm

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Gewinde
Befestigungsart	klemmen
Bruchlast F1	1,4 kN
Bruchlast F2	1,3 kN
Flanschdicke F max.	40 mm
Flanschdicke F min.	20 mm
Geeignet für Gewindestange metrisch	8
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
ROHS Konform	ja
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein