

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer SSP 6-21, VA M6

Artikelnummer: 1486236



Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M6 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.



|    |                      |
|----|----------------------|
| A4 | Edelstahl, rostfrei  |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 1486236                    |
| Typ                                 | SSP 6-21 M6 A4             |
| Bezeichnung 1                       | Trägerklammer              |
| Bezeichnung 2                       | schwere Ausführung         |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 6-21mm                     |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4404 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 25                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 23,2 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1374 kg CO2e / 1 Stück   |


# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer SSP 6-21, VA M6

Artikelnummer: 1486236



### Abmessungen



|       |       |
|-------|-------|
| Maß B | 48 mm |
| Maß H | 46 mm |
| Maß L | 47 mm |

### Technische Daten

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Anschlussart/-bauteil               | Gewinde |
| Befestigungsart                     | klemmen |
| Bruchlast F1                        | 1,75 kN |
| Bruchlast F2                        | 1,5 kN  |
| Flanschdicke F max.                 | 21 mm   |
| Flanschdicke F min.                 | 6 mm    |
| Geeignet für Gewindestange metrisch | 6       |
| Gewinde                             | M8      |
| Gewinde metrisch                    | 8       |
| ROHS Konform                        | ja      |
| Scharnier justierbar                | nein    |
| Scharnierend                        | nein    |