Ficha Técnica

Conector de perfiles SV con 3 agujeros FT

Referencia: 1123121



El conector de perfiles sirve como prolongación del perfil de montaje MS4141. Esta unión puede realizarse de forma sencilla y segura en el mismo lugar de montaje o venir ya instalada de taller.

Asegura que no se producirá ningún punto débil en el área del acoplamiento del carril. Se aplican los valores estáticos del perfil de montaje.

Volumen de suministro:
Chapas de sujeción 4141 con los correspondientes tornillos sueltos de cabeza hexagonal.
Prensaestopas incluido

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	1123121
Tipo	SVE 41 FT
Denominación 1	Conector de perfiles
Denominación 2	perfiles MS 41
Fabricante	OBO
Dimensión	100x4mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	42 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,1442 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector de perfiles SV con 3 agujeros FT

Referencia: 1123121

Dimensiones





Longitud	100 mm
Ancho	47 mm
Altura	39,4 mm

Datos técnicos

Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	perforado
Versión	Unión exterior
Distancia central entre orificios	60 mm
Apropiado para formas de perfil	Perfil U
Tamaño del orificio	12
Grosor del material	4 mm
Con accesorios de tornillería	sí
Forma de perfil	C = perfil
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Ancho de ranura	22 mm
Statischer Wert A	2,97 cm²
Statischer Wert Iy	6,05 cm⁴
Statischer Wert Iz	9,01 cm⁴
Statischer Wert Wy	2,91 cm³
Statischer Wert Wz	4,4 cm³