# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka podtynkowa 46, ze śrubami do osprzętu

## Numery katalogowe: 2003701



Puszka podtynkowa do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 46 mm.

- 4 x 3 kopułki śrubowe
- 2 wstępnie zmontowane śruby do osprzętu
- Łącznik z zamkiem bagnetowym, który można łączyć z obu stron puszek
- 6 przepustów rurowych kombinowanych Ø 20 i 25 mm
- 1 wejście do Ø 20 mm w podstawie

Testowane zgodnie z DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | Ø 60 | IP 30 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropylen

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2003701 |
| Typ | UG 46-GS |
| Oznaczenie 1 | Puszka podtynkowa |
| Oznaczenie 2 | ze śrubami do osprzętu |
| Dostępny od | 01.10.2021 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | Ø60mm, H46mm |
| Kolor | czarny |
| Materiał | Polipropylen |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 25 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 2,05 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0489 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka podtynkowa 46, ze śrubami do osprzętu

## Numery katalogowe: 2003701

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Wysokość | 46 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Liczba wlotów | 7 |
| Rodzaj wejścia | Przewody NYM, przewody multimedialne i peszle |
| Rodzaj przepustu w obudowie | Otwory wyłamywane |
| Wykonanie | Pojedynczy |
| Model | Puszka instalacyjna |
| Mocowanie osprzętu | Śruby lub zatrzaski rozporowe |
| Pokrywa | bez |
| Zamocowanie pokrywy | Śruby |
| Wejście z tyłu | tak |
| Materiał samogasnący | zgodnie z VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura badania 650°C |
| Kształt | okrągła |
| Do średnicy rury | 20/25 mm |
| Bezhalogenowy | tak |
| Wejścia kombinowane Ø 20/25 mm | 6 |
| Z nakładką przybijaną | brak |
| Ze śrubami | tak |
| Przekrój znamionowy maks. | 2,5 mm² |
| Przekrój znamionowy min. | 1,5 mm² |
| Wejścia do peszli Ø 20 mm | 1 |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Odporny na uderzenia | brak |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Hermetyczna | brak |
| Napięcie znamionowe | 400 V |