# Technisches Datenblatt

## US 5-Stiel A2

## Artikelnummer: 6341125



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

US5

| | |
|---|---|
| A2 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6341125 |
| Typ | US 5 80 A2 |
| Bezeichnung 1 | U-Stiel |
| Bezeichnung 2 | 3-seitig gelocht |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 50x50x800 |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 193 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 11,706 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## US 5-Stiel A2

## Artikelnummer: 6341125

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Abmessung | 50 x 50 x 2,5 |
| Länge | 800 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |

# Technisches Datenblatt

## US 5-Stiel A2

## Artikelnummer: 6341125

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abbrechbar | nein |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Funktionserhalt | nein |
| Materialstärke | 2,5 mm |
| Mit Zahnung | nein |
| Profilform | U-Profil |
| ROHS Konform | ja |
| Statischer Wert A | 2,74 $cm^2$ |
| Statischer Wert Iy | 8,32 $cm^4$ |
| Statischer Wert Iz | 12,53 $cm^4$ |
| Statischer Wert Wy | 2,61 $cm^3$ |
| Statischer Wert Wz | 5,01 $cm^3$ |