
# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

## Artikelnummer: 7098936

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7098936 |
| Typ | SLB 90 62 600 FT |
| Bezeichnung 1 | Bogen 90° |
| Bezeichnung 2 | mit Trapez-Sprosse |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B610mm |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 511 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 12,1729 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

## Artikelnummer: 7098936

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 40 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Scharnierend | nein |
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Holmstärke | 5 mm |