

Ficha Técnica

Protector Sobretensiones Permanentes POP y Transitorias

Referencia: 5092787



Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes. Para líneas trifásicas. Alimentación a 240/400VAC. Asociable a bobina de máxima/emisión 240VAC o contactor.

Protector de sobretensiones permanentes provocadas por aumentos de la tensión de red, y de sobretensiones transitorias ocasionadas por caídas de rayos o conmutaciones de red, en instalaciones trifásicas, asociable a cualquier IGA o caja moldeada del mercado por medio del dispositivo de disparo apropiado.

POP según UNE-EN 50550 e IEC 63052.



Datos maestros		
Referencia	5092787	
Tipo	SPT-TR-Trigger	
Denominación 1	Protector Sobretensiones POP	
Denominación 2	3+NPE Permanente+Transit. FS	
Fabricante	OBO	
Dimensión	400V	
Unidad VK más pequeña	1	
Cantidad	Pieza	
Peso	42,8 kg	
Unidad de peso	kg/100 ud.	

Dimensiones		

Ficha Técnica

Protector Sobretensiones Permanentes POP y Transitorias

Referencia: 5092787



Datos técnicos

Sección de conexión (mín.)	4 mm ²
Sección de conexión bornes FM máx.	16 AWG
Sección de conexión bornes FM máx.	1,5 mm ²
Sección de conexión bornes FM mín.	21 AWG
Sección de conexión bornes FM mín.	0,5 mm ²
Modelo de polos	3+N/PE
Ancho de construcción en divisiones (TE, 17,5 mm)	4
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Par de giro de borne FM	1,7 Lbs
Par de giro de borne FM	0,2 Nm
Lugar de instalación	Interiores
Señalización remota	sí
Contactos FM	Contacto de apertura
Visualización de funcionamiento / defectos	Visual
Humedad mín.	5 %
Humedad máx.	80 %
Máxima corriente de descarga (8/20 µs)	40 kA
Máxima corriente de descarga (8/20 µs) [L-N]	40 kA
Modo de montaje	Rail simétrico 35 mm
Tensión nominal CA (50 / 60 Hz)	240 V
Estructura de red	Otros
Categoría de pruebas tipo 2	sí
Potencia de conexión CA	250 V; 6 A
Potencia de conexión CC	30 V; 6 A
Clase de protección	IP20
Nivel de protección	≤1,5 kV
Señalización en el dispositivo	Visual
Clasificación según la norma EN 61643-11	Tipo 2
Rango de temperatura máx.	70 °C
Rango de temperatura	-20 °C