
Technisches Datenblatt

Trägerprofil für PV-Modulmontage, Freifläche

Artikelnummer: 5900502



Trägerprofil zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Freiflächensystemen.
Montage des Trägerprofils auf vormontierten Trägern mit Kreuzverbinder KV FT.
Montage der PV-Module am Trägerprofil mit End- und/oder Zwischenklemmen.
Verbindung mehrerer Trägerprofile mit Längsverbinder LV FT oder Kreuzverbinder KV FT, schraubbar.

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5900502
Typ	TP 1010 FT
Bezeichnung 1	Trägerprofil
Bezeichnung 2	für Freiflächensystem
Hersteller	OBO
Dimension	40x80x5705
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1920 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	39,2611 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Trägerprofil für PV-Modulmontage, Freifläche

Artikelnummer: 5900502

Abmessungen



Länge	5.705 mm
Breite	40 mm
Höhe	80 mm

Technische Daten

Kabelkanal integriert	nein
Kabelkanal optional	nein
Widerstandsmoment Wx	10600 mm³
Widerstandsmoment Wy	5200 mm³
Modulbreite min.	1000 mm
Modulbreite max.	1010 mm