Technisches Datenblatt

Trägerprofil für PV-Modulmontage, schwarz

Artikelnummer: 5900412



Trägerprofil schwarz eloxiert, zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Flach- und Schrägdächern. Flachdachmontage in Kombination mit Universal-Standfuß Uni Base und kurzen und langen Stützen STK und STL. Rastbare Befestigung des Profils auf Standfuß mit Adapter Unibase AMP. Schrägdachmontage in Kombination mit Dachhaken universal DHU. Rastbare Befestigung des Profils an Dachhaken. Schraubbare Verbindung mehrerer Trägerprofile mit Längsverbinder LV 45 und Kreuzverbinder KV 45. Mit beidseitiger 10-mm-Nut zur Aufnahme von Gleitmuttern und Universal- und Erdungsklemmen.

CE

Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten


Artikelnummer	5900412
Typ	TP 45 4700 ALU S
Bezeichnung 1	Trägerprofil
Bezeichnung 2	für Flach-/Schrägdachsystem
Hersteller	OBO
Farbe	signalschwarz; RAL 9004
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche Oberflächennorm	eloxiert
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	485,04 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Trägerprofil für PV-Modulmontage, schwarz

Artikelnummer: 5900412

Abmessungen



Länge	4.700 mm
Breite	40 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

ROHS Konform	ja
Kabelkanal integriert	nein
Kabelkanal optional	nein
Widerstandsmoment Wx	3680 mm³
Widerstandsmoment Wy	3760 mm³