# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T350, zamknięta, pokrywa wysoka

## Numery katalogowe: 2007738



Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Z możliwością mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Wysoka pokrywa z szybkozłączką, z możliwością plombowania Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Zawiera szynę profilową kapeluszową.
Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK05 zgodnie z normą DIN EN 50102.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 267x182x127 mm

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · 500 V · IP 66 · IK 05

PP/ PC Polipropylen / poliwęglan

## Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2007738 |
| Typ | T 350 OE HD LGR |
| Oznaczenie 1 | Puszka odgałęźna |
| Oznaczenie 2 | z podwyższoną pokrywą |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 285x201x139 |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | Polipropylen / poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 68,66 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,1472 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T350, zamknięta, pokrywa wysoka

## Numery katalogowe: 2007738

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Długość | 285 mm |
| Szerokość | 201 mm |
| Wysokość | 137 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Szeregowalny | tak |
| Rodzaj wejścia | żadne |
| Rodzaj wejścia | Przewód |
| Rodzaj przepustu w obudowie | bez |
| Napięcie izolacyjne Ui | 500 V |
| Montaż | Szyna nośna |
| Pokrywa | nieprzezroczyste |
| Zamocowanie pokrywy | przykręcane |
| Wejście z tyłu | tak |
| Wejścia | żadne |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak |
| Materiał samogasnący | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 750°C |
| Kształt | prostokątna |
| Podtrzymanie funkcji | bez |
| Do strefy Ex | bez |
| do gazowych stref EX | bez |
| do pyłowych stref EX | bez |
| Wzmocniona włóknem szklanym | tak |
| Bezhalogenowy | tak |
| Wymiary wewnętrzne w świetle | 267x182x127 mm |
| Z ekranem | brak |
| Z pokrywą | tak |
| Sposób montażu | Montaż ścienny/sufitowy |
| Napięcie znamionowe | 500 V |
| Możliwość plombowania | tak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 66 |
| Odporność kod IK | IK05 |
| Zakres temperatur maks. | 65 °C |
| Zakres temperatur min. | -25 °C |

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T350, zamknięta, pokrywa wysoka

## Numery katalogowe: 2007738

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Odporne na warunki atmosferyczne | brak |