
# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T60, uszczelki wtykowe, podwyższona pokrywa

## Numery katalogowe: 2007710



Puszka odgałęźna kablowa do łączenia kabli i przewodów w pomieszczeniach zamkniętych i chronionych obszarach zewnętrznych. Kształt kwadratowy z uszczelkami wtykowymi po bokach oraz z przetłoczeniami w dnie. Nadaje się do montażu na ścianie/suficie oraz na płytach montażowych. Z możliwością mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Wysoka pokrywa z szybkozłączką, z możliwością plombowania Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.Zawiera szynę profilową kapeluszową.
Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK07 zgodnie z normą DIN EN 50102.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 100x100x65 mm

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · IP 66 · M25 · 7 · 500 V · 6 mm² · IK 07

PP/PC Polipropylen / poliwęglan

## Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 2007710 |
| Typ | T 60 HD LGR |
| Oznaczenie 1 | Puszka odgałęźna |
| Oznaczenie 2 | z podwyższoną pokrywą |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 114x114x76 |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | Polipropylen / poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 17,18 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,8657 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T60, uszczelki wtykowe, podwyższona pokrywa

## Numery katalogowe: 2007710

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Długość | 114 mm |
| Szerokość | 114 mm |
| Wysokość | 74 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Szeregowalny | tak |
| Liczba wlotów | 7 |
| Rodzaj wejścia | Dławik elastyczny |
| Rodzaj wejścia | Przewód |
| Rodzaj przepustu w obudowie | inne |
| Napięcie izolacyjne Ui | 500 V |
| Montaż | Szyna nośna |
| Pokrywa | nieprzezroczyste |
| Zamocowanie pokrywy | przykręcane |
| Wejście z tyłu | tak |
| Wejścia | 7xM25 |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak |
| Materiał samogasnący | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Kształt | kwadratowa |
| Podtrzymanie funkcji | bez |
| Do strefy Ex | bez |
| do gazowych stref EX | bez |
| do pyłowych stref EX | bez |
| Bezhalogenowy | tak |
| Wymiary wewnętrzne w świetle | 100x100x65 mm |
| Z ekranem | brak |
| Z pokrywą | tak |
| Sposób montażu | Montaż ścienny/sufitowy |
| Napięcie znamionowe | 500 V |
| Możliwość plombowania | tak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 66 |

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T60, uszczelki wtykowe, podwyższona pokrywa

## Numery katalogowe: 2007710

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Odporność kod IK | IK07 |
| Zakres temperatur maks. | 65 °C |
| Zakres temperatur min. | -25 °C |
| Przezroczysta pokrywa | brak |
| Odporne na warunki atmosferyczne | brak |