Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa do elektroniki 66, hermetyczna

Numery katalogowe: 2003727



Puszka podtynkowa do elektroniki z boczną przestrzenią łączeniową i hermetycznymi wejściami membranowymi, do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 67 mm

- z 4 łącznikami z zamkiem bagnetowym
- 4 przepusty rurowe kombinowane Ø 20 i 25 mm
- 4 wejścia do Ø 20 mm
- 14 wejść do Ø 11 mm
- 2 wejścia do Ø 20 mm w podstawie
- Ścianka dzieląca komory puszki, z otworami do wyłamania
- 4 x 3 kopułki śrubowe

Testowane zgodnie z DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | IP 30 | Ø 60 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP/TPE Polipropylen / Elastomer termoplastyczny

Dane podstawow


Numery katalogowe	2003727
Typ	UE 66-L
Oznaczenie 1	Puszka podt. do elektroniki
Oznaczenie 2	ze śrubami, hermetyczna
Dostępny od	01.10.2021
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø60xH67x148
Kolor	czarny / niebiesko-szary
Materiał	Polipropylen / Elastomer termoplastyczny
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6,6 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2653 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa do elektroniki 66, hermetyczna

Numery katalogowe: 2003727

Wymiary



Długość	148 mm
Szerokość	76 mm
Wysokość	67 mm

Dane techniczne

Liczba wlotów	24
Rodzaj wejścia	Przewody NYM, przewody multimedialne i peszle
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana do przebijania
Wykonanie	Pojedynczy
Model	Puszka łączeniowa do osprzętu
Mocowanie osprzętu	Śruby
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	Śruby
Wejście z tyłu	tak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura badania 650°C
Kształt	owalny
Do średnicy rury	20/25 mm
Bezhalogenowy	tak
Wejścia kombinowane Ø 20/25 mm	4
Z nakładką przybijaną	brak
Ze śrubami	tak
Przekrój znamionowy maks.	2,5 mm²
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm²
Wejścia do peszli Ø 20 mm	6
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 30
Hermetyczna	tak
Napięcie znamionowe	400 V