Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca métrica, gris claro

Referencia: 2022874



Prensaestopas con rosca de conexión métrica de tipo con tuerca de capuchón, para cajas de derivación, carcasa, cajas de distribución en sector privado e industrial. Con descarga de tracción y labio de sellado integrado , probado según DIN EN 62444. Clase de protección IP68. Se puede utilizar entre -20 °C y +65 °C.

650°

UV RESISTANT

IP 68

M

PA Poliamida

Datos maestros


Referencia	2022874
Tipo	V-TEC VM50 LGR
Denominación 1	Prensaestopas
Denominación 2	métrica total
Fabricante	OBO
Dimensión	M50
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	5,466 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2902 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca métrica, gris claro

Referencia: 2022874

Dimensiones



Medida E	60 mm
Medida L máx.	52 mm
Medida L mín.	43 mm
Medida L1	12 mm
Medida L2	8 mm

Datos técnicos

Tipo de junta	Junta tórica
Versión	Recto
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	35 mm
Sellado D mín.	23 mm
protegido contra explosiones	no
Racor de cable plano	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Rosca	M50 x 1,5
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	12 mm
Tamaño nominal de rosca	50
Paso de rosca	1,5 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
Par de giro inestable	12 Nm
Categoría del efecto del impacto	4

Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca métrica, gris claro

Referencia: 2022874

Datos técnicos

Categoría de la descarga de tracción	A
Empaquetadura múltiple	no
Con contratuerca	no
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	no
Ancho de llave	54
Clase de protección	IP68
Medida entre vértices hexagonal	60 mm
Prensaestopas divisibles	no
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Posibilidad de descarga de tracción	sí