Technisches Datenblatt

HoverCube VH-4, 3x NF-Steckdose, 1x CEE 16A

Artikelnummer: 6109808

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten.

Bestückt wie folgt:
3 x 1-fach-NF-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme 3-polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	6109808
Typ	VH-4 3SF1C16
Bezeichnung 1	HoverCube
Bezeichnung 2	IP20, mit Griff, NF-bestückt
Hersteller	OBO
Dimension	140x140x252
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	115,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,3349 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

HoverCube VH-4, 3x NF-Steckdose, 1x CEE 16A

Artikelnummer: 6109808

Abmessungen



Breite	140 mm
Höhe	247 mm

Technische Daten

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	0
CEE Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE Steckdose - 32 A	ohne
Einspeisung/Anschlussmöglich-keit	sonstige
FI-Schutzschalter	ohne
Handhabung	abhängbar
Militärausführung	nein
ROHS Konform	exempt
Schutzart	IP20
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	3
Tiefe	196 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen	1
Anzahl der Druckluftanschlüsse	0