


Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle METRA 60, Kanalbreite 120

Artikelnummer: 6132508



Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Unter- und Oberteil im Set.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6132508
Typ	VDK 60120 sgr
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	METRA Set 60x120 7030
Hersteller	OBO
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	104 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	120 mm
Höhe	60 mm

Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle METRA 60, Kanalbreite 120

Artikelnummer: 6132508



Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	nein
Halogenfrei	nein
Kriechstromfest	ja
Mit Oberteil	ja
Nutzquerschnitt	63,65 cm ²
ROHS Konform	ja
Schlitzabstand	5,5 mm
Schlitzbreite	4,5 mm
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C