

# Technisches Datenblatt

## HoverCube VH-4, Leergehäuse

Artikelnummer: 6109801



Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 4 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.



PA Polyamid

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6109801                               |
| Typ                                             | VH-4 LG RW                            |
| Bezeichnung 1                                   | HoverCube                             |
| Bezeichnung 2                                   | IP20, mit Griff, leer                 |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 140x140x252                           |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                    |
| Werkstoff                                       | Polyamid                              |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 72 kg                                 |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,1577 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## HoverCube VH-4, Leergehäuse

Artikelnummer: 6109801



### Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 140 mm |
| Höhe   | 237 mm |

### Technische Daten

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Absicherung                            | ohne                                         |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen           | 0                                            |
| Art des Netzanschlusses                | sonstige                                     |
| CEE Steckdose - 16 A                   | ohne                                         |
| CEE Steckdose - 32 A                   | ohne                                         |
| Einspeisung/Anschlussmöglichkeit       | 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen) |
| FI-Schutzschalter                      | ohne                                         |
| Handhabung                             | abhängbar                                    |
| Militärausführung                      | nein                                         |
| ROHS Konform                           | exempt                                       |
| Schutzart                              | IP20                                         |
| Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze | 0                                            |
| Tiefe                                  | 140 mm                                       |
| Anzahl der CEE-Steckdosen              | 0                                            |
| Anzahl der Druckluftanschlüsse         | 0                                            |