

# Technisches Datenblatt

## Inneneck, für Kanal Typ WDK 80210

Artikelnummer: 6193860



Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6193860                               |
| Typ                                             | WDK I80210GR                          |
| Bezeichnung 1                                   | Inneneck                              |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 329x210x80                            |
| Farbe                                           | steingrau; RAL 7030                   |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 120 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,6198 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Inneneck, für Kanal Typ WDK 80210

Artikelnummer: 6193860



### Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 329 mm |
| Breite | 210 mm |
| Höhe   | 80 mm  |
| Maß a  | 329 mm |

### Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | Unterteil    |
| Befestigungsart               | Bodenlochung |
| Funktionserhalt               | nein         |
| Halogenfrei                   | nein         |
| ROHS Konform                  | ja           |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | nein         |
| Schutzgrad IK-Code            | IK04         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C        |
| Winkelbereich max.            | 90 mm        |
| Winkelbereich min.            | 90 mm        |